

پیشگام تجهیز بنیان



پیشگام تجهیز بنیان



- سیستم‌های الکترونیکی و دیجیتال
- تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار دقیق
- پروژه‌های صنعتی و تحقیقاتی

- طراحی و ساخت
- ارتقا، بازسازی و تعمیر
- نرم‌افزارهای کاربردی و اجرایی

نمابر: ۸۸۶۳۸۴۳۵

تلفن: ۸۸۶۳۴۹۵۴ - ۰۹۱۲۷۹۶۶۵۸۴ (عابدینی)

فتومولتی پلایرها (PMT)

برخی از فتومولتی پلایرهای معمول به همراه پارامترهای مهم آن‌ها در جدول زیر معرفی شده‌اند. فتومولتی پلایر با پارامترهای خاص نیز موجود می‌باشد.

No	Model	Shape Dimension		Wavelength (nm)	H.V (V)	Gain	Dynode Stages
		Diameter	Length				
1	CR185	13.5	71	420	1000	1.0*10 ⁶	10
2	CR115	18.6	88	420	1000	4.75*10 ⁶	10
3	CR110	28.5	112	420	1250	2.11*10 ⁶	11
4	CR125	28.5	92	420	1250	2.11*10 ⁶	11
5	CR186	28.5	92	420	1250	1.88*10 ⁶	11
6	CR187	28.5	112	420	1250	1.88*10 ⁶	11
7	CR161	38.0	99	420	1000	2.50*10 ⁵	10
8	CR105	51.0	112	420	1250	1.25*10 ⁵	10
9	CR173	51.0	90	420	1250	2.70*10 ⁵	8
10	CR169	51.0	112	420	1250	5.00*10 ⁵	10
11	CR159	59.5	100	420	1250	2.73*10 ⁵	8
12	CR160	76.0	100	420	1250	2.73*10 ⁵	8
13	CR119	76.0	127	420	1250	2.73*10 ⁵	8

تجهیزات جانبی

۱- مبدل H.V

- ولتاژ ورودی: ۱۲ ولت
- ولتاژ خروجی: ۰ تا ۱۲۵۰ ولت
- جریان خروجی: ۵ میلی آمپر
- ابعاد: ۱۲*۲۵*۴۶ میلی‌متر
- قابلیت تنظیم خروجی با ولتاژ یا مقاومت متغیر



۲- ژل پد نوری

جهت کوپل بهینه بلور و فتومولتی پلایر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

✓ قابل سفارش تا قطر ۸۰ میلی‌متر

